



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X75

Artikelnummer 08200.200.075

Merk -

UBB 950351101056

UNSPSC 31161620

EAN 8715492552471

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	75 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	601/555
ISO	≈4016/4033
NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46

Technische tekening

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75
m	16
P	2.5
s	30

