



## Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X110

Artikelnummer 08200.200.110

Merk -

UBB 950351101478

UNSPSC 31161620

EAN 8715492552525

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M20                     |
| Lengte               | 110 mm                  |
| Klasse               | 4.6                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Kopsoort             | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

### Standaarden

|     |                   |
|-----|-------------------|
| NF  | E25-115-1/E25-402 |
| DIN | 601/555           |
| NEN | 102/697           |
| ISO | ≈4016/4033        |

### Technische specificatie

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 52 |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 65 |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 46 |

### Technische tekening

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M20  |
| k      | 12.5 |
| L (mm) | 110  |
| m      | 16   |
| P      | 2.5  |
| s      | 30   |

