



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M24X80

Artikelnummer 08200.240.080

Merk -

UBB 950351103375

UNSPSC 31161620

EAN 8715492552785

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555
ISO	≈4016/4033
NEN	102/697

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54

Technische tekening

d-D	M24
k	15
L (mm)	80
m	19
P	3
s	36

