



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X150

Artikelnummer 08250.060.150

Merk -

UBB 500621754067

UNSPSC 31161612

EAN 8715494507677

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	150 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 24
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \leq 125$ mm 18

d-D M6

dk(max.) 16.55

k (max.) 3.88

Technische tekening

L (mm)	150
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

