



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X40

Artikelnummer 08250.100.040

Merk -

UBB 950351605221

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555472

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 32
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 45

b (min.): $L \leq 125$ mm 26

d-D M10

dk(max.) 24.65

Technische tekening

k (max.)	5.38
L (mm)	40
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

