



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X170

Artikelnummer	08250.160.170
Merk	-
UBB	954351413537
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556479
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	170 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

Technische specificatie

b (min.): 44
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 57

b (min.): $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

dk(max.) 38.8

Technische tekening

k (max.)	8.95
L (mm)	170
m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

