



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 7X60MM

Artikelnummer	08280.070.060
Merk	-
UBB	950351109315
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557124
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	7 mm
Lengte	60 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	7
k	5
L (mm)	60
s	12

Technische tekening

