



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X260MM

Artikelnummer	08280.100.260
Merk	-
UBB	952351884632
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557728
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	260 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	10
k	7
L (mm)	260
s	17

Technische tekening

