



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X40MM

Artikelnummer	08280.120.040
Merk	-
UBB	500621756120
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507882
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	40
s	19

Technische tekening

