



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X90MM

Artikelnummer	08280.120.090
Merk	-
UBB	950351114265
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557803
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	90 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NEN	2260
DIN	571
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	90
s	19

Technische tekening

