



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X260MM

Artikelnummer	08280.120.260
Merk	-
UBB	500621756385
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507905
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	260 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	260
s	19

Technische tekening

