



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 20X120MM

Artikelnummer	08280.200.120
Merk	-
UBB	950351116245
UNSPSC	31161508
EAN	8715492558138
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	20 mm
Lengte	120 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	20
k	13
L (mm)	120
s	30

Technische tekening

