

Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Steel (AD-W7) Plain 5.6 M27X90

Artikelnummer	08750.270.090
Merk	-
UBB	950351671884
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564153
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	90 mm
Klasse	5.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal (AD-W7)
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten: Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C. Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13. Producenten die opgenomen

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

zijn in VdTÜV-
Merkblatt 1253/4
zijn gemachtigd
om een certificaat
volgens EN 10204
3.1 te vervangen
door producent- en
sterkteklassemarkering.
Dit is ook
geaccepteerd door
Lloyd's Register
Energy.voor
drukvlaten

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	90
P	3
s	41

Technische tekening

