

Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Steel (AD-W7) Plain 5.6 M27X120

Artikelnummer	08750.270.120
Merk	-
UBB	950351672122
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564184
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	120 mm
Klasse	5.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal (AD-W7)
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Info

Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten: Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C. Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13. Producenten die opgenomen

zijn in VdTÜV-
Merkblatt 1253/4
zijn gemachtigd
om een certificaat
volgens EN 10204
3.1 te vervangen
door producent- en
sterkteklassemarkering.
Dit is ook
geaccepteerd door
Lloyd's Register
Energy.voor
drukvlaten

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
------------------------------------	----

b (min.): $L > 200$ mm	79
------------------------	----

b (min.): $L \leq 125$ mm	60
---------------------------	----

d-D	M27
-----	-----

k	17
---	----

L (mm)	120
--------	-----

P	3
---	---

s	41
---	----

Technische tekening

