

Hexagon head screw for pressure vessels ISO 4017 Steel (AD-W7) Plain 5.6 M20X60

Artikelnummer	08760.200.060
Merk	-
UBB	950351673948
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564535
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	60 mm
Klasse	5.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal (AD-W7)
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Info

Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten: Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C. Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13. Producenten die opgenomen

zijn in VdTÜV-
Merkblatt 1253/4
zijn gemachtigd
om een certificaat
volgens EN 10204
3.1 te vervangen
door producent- en
sterkteklassemarkering.
Dit is ook
geaccepteerd door
Lloyd's Register
Energy voor
drukvlaten

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	2.5
s	30

Technische tekening

