

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 5-2 voor drukvaten M10

Artikelnummer	08781.100.001
Merk	-
UBB	500579965848
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421089
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	5-2
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten: Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C. Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13. Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat

Standaarden

ISO	4032
-----	------

FABORY

volgens EN 10204
3.1 te vervangen
door producent- en
sterkteklassemarkering.
Dit is ook
geaccepteerd door
Lloyd's Register
Energy voor
drukvaten

Technische specificatie

d-D	M10
m (max.)	8.4
P	1.5
s	16

Technische tekening

