

Zeskantmoer gedraaid MF linkse schroefdraad DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M14X1,50 (LH)

Artikelnummer	11007.140.150
Merk	-
UBB	950355711165
UNSPSC	31161727
EAN	8715492567543
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Klasse	6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Automatenstaal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M14
m	11
P	1.5
s	22

Technische tekening

