

Zeskantmoer gedraaid MF linkse schroefdraad DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M20X2,00 (LH)

Artikelnummer 11007.200.200

Merk -

UBB 950355711322

UNSPSC 31161727

EAN 8715492567581

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter M20

Klasse |6|

Aandraaivoorziening Zeskant

Materiaalsoort Automatenstaal

Draadrichting Links (LH)

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Info linkse draad

Standaarden

DIN 934

NEN 1560

NF E25-401

Technische specificatie

d-D M20

m 16

P 2

s 30

Technische tekening

