

Zeskantmoer gedraaid MF linkse schroefdraad DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M24X1,50 (≠DIN) (LH)

Artikelnummer	11007.240.150
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950355711579
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

EAN	8715492567611
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M24
----------	-----

Klasse	6
--------	---

Aandraaivoorziening	Zeskant
---------------------	---------

Materiaalsoort	Automatenstaal
----------------	----------------

Draadrichting	Links (LH)
---------------	------------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
------------	-----------------------------

Info	linkse draad
------	--------------

Standaarden

DIN	934
-----	-----

NEN	1560
-----	------

NF	E25-401
----	---------

Technische specificatie

d-D	M24
-----	-----

m	19
---	----

P	1.5
---	-----

s	36
---	----

Technische tekening

