

Zeskantmoer gedraaid MF linkse schroefdraad DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M33X2,00 (LH)

Artikelnummer	11007.330.200
Merk	-
UBB	950355712072
UNSPSC	31161727
EAN	8715492567673
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Klasse	6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Automatenstaal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M33
m	26
P	2
s	50

Technische tekening

