

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M22 (LH)

Artikelnummer	11040.220.001
Merk	-
UBB	950355071859
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568021
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Technische tekening

