

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M30 (LH)

Artikelnummer	11040.300.001
Merk	-
UBB	950355072196
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568052
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Technische tekening

