

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M33 (LH)

Artikelnummer	11040.330.001
Merk	-
UBB	950355712726
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568069
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M33
m	26
P	3.5
s	50

Technische tekening

