

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M39 (LH)

Artikelnummer	11040.390.001
Merk	-
UBB	950355680964
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568083
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M39
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M39
m	31
P	4
s	60

Technische tekening

