



Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Blank 04 M18X1,50 (LH)

Artikelnummer	11074.180.150
Merk	-
UBB	950355716297
UNSPSC	31161727
EAN	8715492569318
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ASME	B18.2.4.5M
NF	E25-453
ISO	8675
NEN	2334-B
DIN	439-2

Technische specificatie

d-D	M18
m	9
P	1.5
s	27

Technische tekening

