



Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Blank 04 M27X1,50 (LH)

Artikelnummer	11074.270.150
Merk	-
UBB	950355716529
UNSPSC	31161727
EAN	8715492569363
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ASME	B18.2.4.5M
ISO	8675
NF	E25-453
DIN	439-2
NEN	2334-B

Technische specificatie

d-D	M27
m	13.5
P	1.5
s	41

Technische tekening

