



Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Blank 04 M38X1,50 (≠DIN) (LH)

Artikelnummer	11074.380.150
Merk	-
UBB	950355709441
UNSPSC	31161727
EAN	8715492569448
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M38
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	2334-B
DIN	439-2
ASME	B18.2.4.5M
ISO	8675
NF	E25-453

Technische specificatie

d-D	M38
m	19
P	1.5
s	60

Technische tekening

