



Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M18X1,50 (LH)

Artikelnummer	11075.180.150
Merk	-
UBB	951355080346
UNSPSC	31161727
EAN	8715492569554
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ISO	8675
ASME	B18.2.4.5M
DIN	439-2
NF	E25-453
NEN	2334-B

Technische specificatie

d-D	M18
m	9
P	1.5
s	27

Technische tekening

