

## Zeskantmoer gedraaid DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |6| M1,6

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 11300.016.001                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950355538741                  |
| UNSPSC        | 31161727                      |
| EAN           | 8715492570727                 |
| PKG. van 500  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M1.6                    |
| Klasse               | 6                       |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |
| Info                 | gedraaid                |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |

### Technische specificatie

|     |      |
|-----|------|
| d-D | M1.6 |
| m   | 1.3  |
| P   | 0.35 |
| s   | 3.2  |

### Technische tekening

