



Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M8 (LH)

Artikelnummer	11382.080.001
Merk	-
UBB	950355821055
UNSPSC	31161727
EAN	8715492571564
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ASME	B18.2.4.5M
DIN	439-2
ISO	4035
NEN	2334-B
NF	E25-405-1

Technische specificatie

d-D	M8
m	4
P	1.25
s	13

Technische tekening

