



Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M10 (LH)

Artikelnummer	11382.100.001
Merk	-
UBB	950355821139
UNSPSC	31161727
EAN	8715492571571
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	439-2
ASME	B18.2.4.5M
NEN	2334-B
ISO	4035
NF	E25-405-1

Technische specificatie

d-D	M10
m	5
P	1.5
s	17

Technische tekening

