



Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M20 (LH)

Artikelnummer	11382.200.001
Merk	-
UBB	950355821477
UNSPSC	31161727
EAN	8715492571601
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ISO	4035
NEN	2334-B
ASME	B18.2.4.5M
DIN	439-2
NF	E25-405-1

Technische specificatie

d-D	M20
m	10
P	2.5
s	30

Technische tekening

