



Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M30 (LH)

Artikelnummer	11382.300.001
Merk	-
UBB	951355082169
UNSPSC	31161727
EAN	8715492571632
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M
DIN	439-2
NF	E25-405-1
NEN	2334-B

Technische specificatie

d-D	M30
m	15
P	3.5
s	46

Technische tekening

