



Zeskantverbindingsmoer H=3xD overmaats Staal Thermisch verzinkt M20

Artikelnummer	11411.200.001
Merk	-
UBB	500621922607
UNSPSC	31161727
EAN	8715494514316
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Info	Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor
------	--

niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd
wordt door de
zinklaag van het
tegendeel. overmaats

Technische specificatie

d-D	M20
m	60
P	2.5
s	30

Technische tekening

