



Zeskantverbindingsmoer H=3xD overmaats Staal Thermisch verzinkt M30

Artikelnummer	11411.300.001
Merk	-
UBB	500621922862
UNSPSC	31161727
EAN	8715494514330
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendigheid wordt hierdoor
------	---

Standaarden

niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd
wordt door de
zinklaag van het
tegendeel. overmaats

Technische specificatie

d-D	M30
m	90
P	3.5
s	46

Technische tekening

