



Zeskantflensmoer DIN 6923 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M8

Artikelnummer	11595.080.001
Merk	-
UBB	950355783768
UNSPSC	31161727
EAN	8715492573698
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-406
DIN	6923
ISO	4161

Info

Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren: Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk. De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken. Het gebruik van sluitringen is overbodig.

Technische specificatie

d-D	M8
dc(max.)	17.9
m (max.)	8
P	1.25
s	13

Technische tekening

