

Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M6X25



Artikelnummer	16181.060.025
Merk	-
UBB	500647855252
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275270
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B
-----	-------

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
d-D	M6
d2(H9)	6
d3(max.)	14
L (mm)	25
P	1
s (max.)	7

Technische tekening

