



## Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X75

Artikelnummer 16181.080.075

Merk -

UBB 500647857498

UNSPSC 31161610

EAN 8717077275492

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M8                      |
| Lengte               | 75 mm                   |
| Klasse               | 4.6                     |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 444-B |
|-----|-------|

### Technische specificatie

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 28   |
| b (min.): L≤125mm         | 22   |
| d-D                       | M8   |
| d2(H9)                    | 8    |
| d3(max.)                  | 18   |
| L (mm)                    | 75   |
| P                         | 1.25 |
| s (max.)                  | 9    |

### Technische tekening

