

Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M16X150



Artikelnummer 16181.160.150

Merk -

UBB 500647863256

UNSPSC 31161610

EAN 8717077276079

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	150 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN 444-B

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
d2(H9)	16
d3(max.)	32
L (mm)	150
P	2
s (max.)	17

Technische tekening

