



Moer voor T-gleuf DIN 508 Staal Blank 10 M12X14

Artikelnummer	16196.120.014
Merk	-
UBB	950355757036
UNSPSC	31161727
EAN	4020772080044
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

a	14
Diameter (d-D)	M12
Remarks	Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
Klasse	10
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E21-301
ISO	299
DIN	508

Technische specificatie

e	22
h	16
k	8
P	1.75

Technische tekening

