

Bout voor T-gleuf DIN 787 Staal Blank 8.8 M20X20X200



Artikelnummer	16202.220.200
Merk	-
UBB	951351714526
UNSPSC	31161611
EAN	4020772084127
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	200 mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650. Bouten voor T-gleuven t/m diameter M12 klasse 10.9, boven diameter M12 klasse 8.8.

Standaarden

ISO	299
NF	E21-301
DIN	787

Technische specificatie

a	20
d-D	M20
e (e2 ≥ e1)	32
k	12
L (mm)	200
P	2.5

Technische tekening

