

Aanlaseind met zeskantmoer DIN 525 Staal Blank 4.6 weldable M24X230



Artikelnummer	16221.240.230
Merk	-
UBB	500650993065
UNSPSC	31162400
EAN	8717077313835
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	230 mm
Klasse	4.6 weldable
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	525
-----	-----

Technische specificatie

b	85
d-D	M24
ds (max.)	24
L (mm)	230
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

