



Staaldraadklem DIN 741/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 30MM

Artikelnummer	16829.300.001
Merk	-
UBB	950465003362
UNSPSC	31162904
EAN	8715492593771
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Voor kabeldiameter	30mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	De bijbehorende zeskantmoeren hebben sterkteklasse I5I

Standaarden

DIN	741/555
-----	---------

Technische specificatie

a	48
b	50
d1	16
h1	110
Min. aantal klemmen	8
L	74
t	37

Technische tekening

