



Schroefoog Roestvaststaal (RVS) A2 M6X30X10

Artikelnummer	17690.063.010
Merk	-
UBB	408370412640
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008808
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M6
D	0.25
d2	5.25
Oogdiameter	10
L (mm)	30
P	1

Technische tekening

