



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 3/4X290 (11.3/8)

Artikelnummer 22325.191.290

Merk -

UBB 500578897224

UNSPSC 31161619

EAN 8715494410069

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/4 Inch
Lengte	290 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	10

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	1.25
L (mm)	290

Technische tekening

