



## Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 3/4X320 (12.3/8)

Artikelnummer 22325.191.320

Merk -

UBB 500578897893

UNSPSC 31161619

EAN 8715494410120

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Diameter                 | 3/4 Inch                |
| Lengte                   | 320 mm                  |
| Klasse                   | Gr.L7 - Gr.7            |
| Materiaalsoort           | Staal                   |
| Materiaalsoort Technisch | ASTM A320 - ASTM A194   |
| Draadrichting            | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking     | Blank                   |
| Draadsoort               | Unified National Coarse |
| Gangen per Inch          | 10                      |

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

### Standaarden

|      |               |
|------|---------------|
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194     |
| BS   | ≈4882         |

### Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| B      | 1.25 |
| L (mm) | 320  |

### Technische tekening

