



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 5/8X305 (12)

Artikelnummer	22534.158.304
Merk	-
UBB	500578982109
UNSPSC	31161619
EAN	8715494404471
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	305 mm
Klasse	Gr.B8 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	11
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Technische specificatie

B	1.0625
L (mm)	305
M	15.5

Technische tekening

FABORY

