



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 5/8X375 (14.3/4)

Artikelnummer 22534.158.374

Merk -

UBB 500578983016

UNSPSC 31161619

EAN 8715494404563

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	375 mm
Klasse	Gr.B8 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	11
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Technische specificatie

B	1.0625
L (mm)	375
M	15.5

Technische tekening

FABORY

