

Zeskantbout ISO 4014 Staal 25CrMo4+QT Blank M24X120

Artikelnummer	23010.240.120
Merk	-
UBB	951351597889
UNSPSC	31161620
EAN	8715492623645
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	120 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	25CrMo4+QT
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

Technische tekening

