



Verzonken schroef met kruisgleuf DIN 965 A-H Staal Blank 4.8 M6X12

Artikelnummer	24569.060.012
Merk	-
UBB	500648246212
UNSPSC	31161504
EAN	8717077227262
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	12
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

